

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimiento #0-80X5/8



Artículo No.	U07566.006.0062
Marca	-
UBB	500621042166
UNSPSC	31161518
EAN	8717077368729
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.0
Longitud	5/8 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Fine

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info
ft = totalmente roscados métrico Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas. El marcado de estos tornillos no es obligatorio. Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga

FABORY

reducida. Atención:
Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Especificación técnica

A	0.138
H	0.044
J	0.035
LT (min.)	0.5
Hilos por pulgada	80

Diseño técnico

