



**Tornillo cabeza avellanada
con hexágono interior
UNF ASME B18.3 Alloy
steel ASTM F835 Cincado
5/16-24X1.1/2**

Artículo No.	U07567.031.0150
Marca	-
UBB	500625368708
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887665
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5/16 Inch
Longitud	1.1/2 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Fine

Info

Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.El marcado de estos tornillos no es obligatorio.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.Atención: Como la clase de

Normas

ASME	B18.3
------	-------

tolerancia de la
rosca para tamaños
de rosca de hasta
1 pulgada es 3A, el
revestimiento puede
causar problemas de
montaje de la rosca..

Especificación técnica

A	0.656
H	0.198
J	0.1875
LT (min.)	1.12
Hilos por pulgada	24

Diseño técnico

