



**Tornillo sin cabeza con
hexágono interior extremo
cónico UNC ASME B18.3
Alloy steel ASTM F912
Cincado 7/16-14X7/16**

Artículo No.	U07860.043.0043
Marca	-
UBB	500624425665
UNSPSC	31162400
EAN	8715492898203
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/16 Inch
Longitud	7/16 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F912
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Flat
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

BS	2470
ASME	B18.3

Info

Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas. Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Especificación técnica

C (max.)	0.252
J	0.21875
t (min.)	0.219
Hilos por pulgada	14

Diseño técnico

