

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.2 1/4-20X1.1/4

Artículo No.	U08210.025.0125
Marca	-
UBB	500621073757
UNSPSC	31161620
EAN	8717077377448
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/4 Inch
Longitud	1.1/4 Inch
Clase	Gr.2
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Material técnico	SAE J429
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	20
Info	ft = totalmente roscados métrico

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificación técnica

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75

Diseño técnico

