



## Cabeza cuadrada UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Cincado Gr.2 1/4-20X2.1/4

Artículo No.	U08305.025.0225
Marca	-
UBB	500623988754
UNSPSC	31161612
EAN	8717077379435
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1/4 Inch
Longitud	2.1/4 Inch
Clase	Gr.2
Material	Acero
Material técnico	SAE J429
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse

### Normas

ASME	B18.5
------	-------

### Especificación técnica

O (max.)	0.26
P (max.)	0.156
A (max.)	0.594
H (max.)	0.145
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75
Hilos por pulgada	20

### Diseño técnico

