
FABORY



Tornillo cabeza red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado 5/16-18X2.1/2

Artículo No.	U24212.031.0250
Marca	-
UBB	500624929674
UNSPSC	31162400
EAN	8712423001039
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5/16 Inch
Longitud	2.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción	Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Low carbon steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	18
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3

Especificación técnica

Diseño técnico

A (max.)	0.59
H (max.)	0.216
J (max.)	0.084
Nr. ranura	3
T (max.)	0.132

FABORY

