


Tornillo cabeza cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #10-32X5/8



Artículo No.	U24522.019.0063
Marca	-
UBB	500629062307
UNSPSC	31162400
EAN	8717077793316
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.10
Longitud	5/8 Inch
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Low carbon steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	24

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	---

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

A (max.)	0.373
H (max.)	0.133
Nr. ranura	2

FABORY

