

Pasador elástico pesado asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 3/8X2.3/4



Artículo No.	U39150.037.0275
Marca	-
UBB	500626369028
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004701
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	2.3/4 Inch
A (nom.)	0.375
Material	Acero muelle
Material técnico	SAE 1070
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. V = carga mínima de corte doble en lb.

Normas

ASME	B18.8.2
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.4
B (max.)	0.366
C (ref.)	0.095
A (min.)	0.386
V	18000

Diseño técnico

