



Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latón #12-24X1/2

Artículo No.	U48170.021.0050
Marca	-
UBB	500624967609
UNSPSC	31161504
EAN	8715492982285
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.12
Longitud	1/2 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Latón
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	24
Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.412
----------	-------

Diseño técnico

H (max.) 0.132

J (max.) 0.067

T (max.) 0.06

