

Tornillo cabeza redonda
con ranura UNC asme
B18.6.3 ASME B18.6.3 Latón
1/4-20X3/4



Artículo No.	U48210.025.0075
Marca	-
UBB	500624975370
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797574
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/4 Inch
Longitud	3/4 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Latón
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	20
Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.472
----------	-------

Diseño técnico

H (max.) 0.175

J (max.) 0.075

T (max.) 0.109

