



**Tornillo cabeza cilíndrica
hexágono interior serie UNC
1960 ASME B18.3 Acero
inoxidable (Inox) ASTM F837
304 CW / CW1 1/2-13X3/4 ft**

Artículo No.	U51050.050.0075
Marca	-
UBB	500621300390
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390379
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	3/4 Inch
Clase	CW / CW1
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM F837 304
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Info	ft = totalmente roscados métrico

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Especificación técnica

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT (min.)	1.5
Hilos por pulgada	13

Diseño técnico

