



**Tornillo con ranura UNC
asme B18.6.3 ASME B18.6.3
Acero inoxidable (Inox) A2
(AISI 304/18-8) 1/4-20X1.**

Artículo No.	U51140.025.0100
Marca	-
UBB	500625015853
UNSPSC	31161504
EAN	8717077792258
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/4 Inch
Longitud	1 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Binding head
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM F837 304
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	20

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	---

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

O (max.)	0.165
F (max.)	0.061
A (max.)	0.525
J (max.)	0.075
T (max.)	0.105

