
FABORY



Tornillo cabeza redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X5/16

Artículo No.	U51211.011.0031
Marca	-
UBB	500625016018
UNSPSC	31161504
EAN	8717077795969
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.4
Longitud	5/16 Inch
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM F837 304
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	40
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3

Especificación técnica

A (max.)	0.211
H (max.)	0.086
Nr. ranura	1

Diseño técnico

