



Tornillo cabeza redonda con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1 Inch

Artículo No.	U51213.016.0100
Marca	-
UBB	500625024681
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797796
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.8
Longitud	1 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM F837 304
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	32

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.309
H (max.)	0.12
J (max.)	0.054
T (max.)	0.077

Diseño técnico

