



**Tornillo de cabeza cilíndrica
de ranura de madera asme
b18.6.1 ASME B18.6.1 Acero
inoxidable (Inox) AISI 304
#8X1.1/2**

Artículo No.	U51860.016.0150
Marca	-
UBB	500625213771
UNSPSC	31162400
EAN	8712423006751
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.8
Longitud	1.1/2 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	AISI 304
Dirección del hilo	Derecha

Normas

ASME	B18.6.1
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.309
H (max.)	0.12
J (min.)	0.045
T (min.)	0.058

Diseño técnico

