

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X25

Numéro d'article	01000.040.025
Marque	-
UBB	950351001066
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006806
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	25 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Dessin technique

