

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X45



Numéro d'article	01000.050.045
Marque	-
UBB	950351001637
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006936
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M5
Longueur (L) (mm)	45

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	22
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	16
k	3.5
P	0.80
s	8

Dessin technique

