

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X70

Numéro d'article	01000.050.070
Marque	-
UBB	952351145356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006981
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

### Dessin technique

