

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M6X55

Numéro d'article	01000.060.055
Marque	-
UBB	950351002544
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007094
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

### Dessin technique

