

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M6X55

Numéro d'article	01000.060.055
Marque	-
UBB	950351002544
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007094
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M6
Longueur (L) (mm)	55
Classe	8.8
Matière	Acier
Revêtement	Brut
Forme de tête	Tête hexagonale
Mode d'entraînement	Hexagonale
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

### Dessin technique

