

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M6X80

Numéro d'article	01000.060.080
Marque	-
UBB	950351003047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007148
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Dessin technique

