

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M7X60

Numéro d'article	01000.070.060
Marque	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Dessin technique

