

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X35

Numéro d'article	01000.080.035
Marque	-
UBB	950351003617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007360
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Dessin technique

