


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X70



Numéro d'article	01000.080.070
Marque	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	70

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Dessin technique

