

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X80



Numéro d'article	01000.080.080
Marque	-
UBB	950351004524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007452
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	80

Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Dessin technique

