

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X85

Numéro d'article	01000.080.085
Marque	-
UBB	951351606466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007469
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	85 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	85
P	1.25
s	13

Dessin technique

