

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X120

Numéro d'article	01000.080.120
Marque	-
UBB	950351004946
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007513
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Dessin technique

