

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X150

Numéro d'article	01000.080.150
Marque	-
UBB	950351005281
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007551
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Dessin technique

