

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X100



Numéro d'article	01000.100.100
Marque	-
UBB	950351006438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007735
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	17
Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	100

### Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Dessin technique

