

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X110

Numéro d'article	01000.100.110
Marque	-
UBB	950351006503
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007742
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Dessin technique

