

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X120

Numéro d'article	01000.100.120
Marque	-
UBB	950351006685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007759
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Dessin technique

