

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X140

Numéro d'article	01000.100.140
Marque	-
UBB	950351006842
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007773
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	17

Dessin technique

