FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X170

Numéro d'article	01000.100.170
Marque	-
UBB	952351313566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007834
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	170 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Dessin technique

