

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X45

Numéro d'article	01000.120.045
Marque	-
UBB	950351007345
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007933
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

### Dessin technique

