

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X50

Numéro d'article	01000.120.050
Marque	-
UBB	950351007428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007940
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Dessin technique

