

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X55

Numéro d'article	01000.120.055
Marque	-
UBB	950351007592
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007957
PKG. de 100	Boîte complète uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12	NEN	1555
Longueur	55 mm	DIN	931
Classe	8.8	ASME	B18.2.3.1M
Mode d'entraînement	Hexagonale	NF	E25-112
Forme de tête	Tête hexagonale	ISO	4014
Matière	Acier		
Direction du filetage	Droit		
Revêtement	Brut		
Filetage	Filetage métrique		

Normes

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Dessin technique

