FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X160

Numéro d'article	01000.120.160
Marque	-
UBB	950351008822
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008114
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	160
P	1.75
s	19

Dessin technique