

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X65

Numéro d'article	01000.140.065
Marque	-
UBB	950351009994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008275
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

### Dessin technique

