

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X75

Numéro d'article	01000.140.075
Marque	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008299
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	75
P	2
s	22

Dessin technique

