

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X90

Numéro d'article	01000.140.090
Marque	-
UBB	950351010398
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008329
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Dessin technique

