FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X140

Numéro d'article	01000.140.140
Marque	-
UBB	950351010885
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008374
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Dessin technique

