

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X150



Numéro d'article	01000.140.150
Marque	-
UBB	950351010968
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008381
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	22
Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	150

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Dessin technique

