

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X55

Numéro d'article	01000.160.055
Marque	-
UBB	950351011388
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008503
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Dessin technique

