

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X65

Numéro d'article	01000.160.065
Marque	-
UBB	950351011537
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008527
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Dessin technique

