FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X90

Numéro d'article	01000.160.090
Marque	-
UBB	950351011958
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008572
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

Dessin technique

