FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X150

Numéro d'article	01000.160.150
Marque	-
UBB	950351012527
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008633
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Dessin technique

