FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X200

Numéro d'article	01000.160.200
Marque	-
UBB	950351012865
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008688
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Normes

	-		
Diamètre	M16	NF	E25-112
Longueur	200 mm	ASME	B18.2.3.1M
Classe	8.8	DIN	931
Mode d'entraînement	Hexagonale	ISO	4014
Forme de tête	Tête hexagonale	NEN	1555
Matière	Acier		
Direction du filetage	Droit		
Revêtement	Brut		
Filetage	Filetage métrique		

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	200
Р	2
S	24

