

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X260



Numéro d'article	01000.160.260
Marque	-
UBB	950351013103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008749
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	260

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Dessin technique

