

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X75

Numéro d'article	01000.180.075
Marque	-
UBB	950351013772
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008886
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	75
P	2.5
s	27

Dessin technique

