

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X170

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01000.180.170                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 952351314630                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492009005                |
| PKG. de 25       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M18               |
| Longueur              | 170 mm            |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

### Spécifications techniques

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 48   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 61   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 42   |
| d-D                                | M18  |
| k                                  | 11.5 |
| L (mm)                             | 170  |
| P                                  | 2.5  |
| s                                  | 27   |

### Dessin technique

